

Razlike med ecom-B analizatorji

ver.1, bč2022.04

	ecom-B light1	ecom-B light2	ecom-B compact1	ecom-B compact2
O2	✓	✓	✓	✓
CO, H2 kompenziran	✗↓	✓	✗↓	✓
CO, H2 ne -kompenziran	✓	✗↑	✓	✗↑
Meritve tlaka ± 100 hPa	✗	✗	✓	✓
Vnos števila saj	✗	✗	✓	✓
Bluetooth	✓	✓	✓	✓
Notranji spomin do 300 meritev	✓	✓	✓	✓
Intergrirana oddajna dioda, za opsijski IR tiskalnik	✓	✓	✓	✓
Brezžični prenos podatkov	✓	✓	✓	✓
Zaslon LCD	✓	✓		
Osvetljna tipkovnica	✓	✓	✓	✓
Sonda za vzorčenje plina 150 mm Ø 8 mm s pritrdilnim stožcem in 3-vodno cevjo pribl. 1,7 m	✓	✓	✗↓	✗↓
Sonda za vzorčenje plina, neogrevana 150 mm Ø 8 mm s termoelementom (razpon 0-500°C) in pritrdilnim stožcem in 3-vodno cevjo pribl. 1,7 m	✗↑	✗↑	✓	✓
Kondenčna posoda z optičnim nadzorom nivoja	✓	✓	✓	✓
Samodejni izklop CO	✓	✓	✓	✓
Odzračevanje s svežim zrakom brez prekinitve merjenja	✗	✓	✗	✓
T-Sobno tipalo s pritrdilnim stožcem	✗↓	✓	✗↓	✗↓
T-Sobno tipalo (razpon 0-99°C) s kablom in pritrdilnim stožcem	✗↓	✗↑	✗↓	✓
T-Sobna palica s pritrdilnim stožcem	✓	✗↑	✗↓	✗↑
T-Sobna palica (razpon 0-99°C) s kablom in pritrdilnim stožcem	✗↑	✗↑	✓	✗↑
Omrežni polnilnik	✓	✓	✓	✓
Li-Ion baterija	✓	✓	✓	✓
Potrdilo o kalibraciji	✓	✓	✓	✓
Robustno aluminijasto ohišje z zadnjimi magneti za pozicioniranje instrumentov na kovinske površine	✓	✓	✗↓	✗↓
Robustno aluminijasto ohišje z vrtljivim in zaklepnim zaščitnim pokrovom , z zadnjimi magneti za pozicioniranje instrumenta na kovinske površine	✗↑	✗↑	✓	✓

Legenda

ima



sploh nima



ima drugo

opcijo

